

Тапа NPQE-P-S12-P10

Специф. Номер: 8113208

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Blanking plug
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	2.8 g
Пневматичен извод 1	Push-in sleeve diameter 12 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM