


# Електрическа свързваща плоча VAVE-K1-7-5YL1-LR

Специф. Номер: 8115100

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	7
Свойства на проводниците	Basic
Защита на полюсите	за работно напрежение
Допълнителни функции	Редуциране на задържащото напрежение
Дисплей за сигналните статуси	LED
обхват на работното напрежение DC	12 ... 26 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Номинално работно напрежение DC	24 V
Степен на замърсяване	2
Overvoltage category	II
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Монтажна позиция	по избор
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 11 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 16.5 mm
Тегло на продукта	3.3 g
Електрически извод	2-пинов Twin wire отворен край
Структура на кабела	2x0,08
Диаметър на кабела	1.1 mm
Дължина на кабела	0.5 m
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	избутващ с фиксация
Цвят на корпуса	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Material insulation	PC
Material insulation	PVC