

# Краен изключвател SDBF-FCS-1L-PU-K-9-N-LE

Специф. Номер: 8117062

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	4 µs
Макс. ток на изхода	500 mA
Макс. превключвателна способност DC	12 W
Пад на напрежение	1 V
Устойчивост на късо съединение	Да
обхват на работното напрежение DC	6 ... 24 V
Защита на полюсите	Да
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Изходящ извод	аксиално
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	с монтажен комплект
Монтажна позиция	по избор
Цвят на корпуса	прозрачен
Material housing	PA
Индикация за работно състояние	LED
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-4 ... 176 °F
Клас на защита	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III