


Краен изключвател SDBF-FCR-16UL-ZU-K-N-M8

Специф. Номер: 8117064
Нов

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Превключващ изход	Контактен тип
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	4 µs
Макс. ток на изхода	500 mA
Макс. превключвателна способност DC	10 W
Пад на напрежение	3.5 V
Устойчивост на късо съединение	Да
обхват на работното напрежение AC	5 ... 120 V
обхват на работното напрежение DC	5 ... 120 V
Защита на полюсите	Да
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Cable with socket
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M8x1 A-coded to EN 61076-2-104
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Изходящ извод	аксиално
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	с монтажен комплект
Монтажна позиция	по избор
Цвят на корпуса	прозрачен
Material housing	PA
Индикация за работно състояние	LED
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-4 ... 176 °F
Клас на защита	IP67 NEMA 4