

Бобина VACC-S18-120-K4-7-NE4ME

Специф. Номер: 8118258

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Тип на задействане | електрически |
| Монтажна позиция | по избор |
| Индикатор за превключена позиция | Ne |
| Продължителност на включване | 100 % |
| Клас на изолацията | H |
| Характеристика на бобината | 48 V DC: 12 W |
| Допустими колебания на напрежението | -15 % / +10 % |
| Сертификация за взривозащитеност извън ЕС | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Отдел издаващ сертификати | GYJ17.1237X |
| Ex-взриво защита газ | Ex e mb IIC T4 Gb |
| Ex-взриво защита прах | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| Ex-температура на околната среда | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Клас на защита | IP66 |
| Тегло на продукта | 580 g |
| Електрически извод | Табло вход за кабели, резбован M20x1.5 |
| Материал-забележка | RoHS konform |