

# Бобина VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

Специф. Номер: 8118259

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Ne
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, Напрежение 12 VA 230 V DC: 12 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Отдел издаващ сертификати	GYJ17.1237X
Ex-взриво защита газ	Ex e mb IIC T4 Gb
Ex-взриво защита прах	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex-температура на околната среда	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	RoHS konform