



Пилотен разпределител VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Специф. Номер: 8119587

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	22 mm
Стандартен номинален дебит	50 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Конструкция	Дисков клапан с директно задействане
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	1.3 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация
Тип управление	директно
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Време за превключване, изключено	46 ms
Време за превключване, включено	31 ms
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	24 V DC: 3 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	160 g
Електрически извод	3-пинов Plug pattern type B to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	PA