

Манипулационен модул ENMY-AS-ELGC-45-BS-KF- -

Специф. Номер: 8122324

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Работен ход | 200 ... 800 mm |
| Изисквания за равнинност на монтажните повърхности | 0.1 mm/m |
| Диаметър на шпиндела | 10 mm |
| Стъпка на шпиндела | 10 mm/U |
| Монтажна позиция | Хоризонтален |
| Конструкция | Електромеханичен линейен модул със шпиндел |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Мах. Ускорение | 15 m/s ² |
| Макс. скорост | 0.6 m/s |
| Повтаряемост | ±0,015 mm |
| Продължителност на включване | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 90 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | 5 ... 45 °C |
| Макс. сила на подаване F _x | 100 N |
| Подаваща константа | 10 mm/U |
| Материал-забележка | RoHS konform |