

# Манипулационен модул DHMZ-DGST-8- -

Специф. Номер: 8122326

FESTO



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	30 ... 80 mm
Диаметър на буталото	8 mm
Монтажна позиция	вертикално
Принцип на действие	двойнодействие
Конструкция	Пневматичен линейен модул
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Operating pressure	21.75 ... 116 psi
Макс. скорост	0.5 m/s
Повтаряемост	±0,02 mm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	45 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	60 N
Материал-забележка	RoHS konform