


Колекторен блок -SET VABS-C12-6-S

Специф. Номер: 8122790

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	13 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Connection direction on the side
Макс. брой места за вентили	Възможни са версии според изискванията на клиента
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
Работно налягане	-1 ... 7 bar
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Забележка за работната и пилотната среди	Maximum particle size: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	3 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 2	For tubing internal diameter 4 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	PBT