


Колекторен блок -SET VABS-C12-6-S-B4

Специф. Номер: 8122791

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	6 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Connection direction on the side
Макс. брой места за вентили	1
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
Работно налягане	-1 ... 7 bar
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Забележка за работната и пилотната среди	Maximum particle size: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	1.1 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 2	For tubing internal diameter 2.5 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	PBT