


Присъединителен блок VABM-C12-6M-M5-M3-10

Специф. Номер: 8122794

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	20 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Connection direction underneath
Макс. брой места за вентили	10
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
Работно налягане	-1 ... 7 bar
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Забележка за работната и пилотната среди	Maximum particle size: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	49.5 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M3
Пневматичен извод 3	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав