



Вентил VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Специф. Номер: 8122933

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Стандартен номинален дебит	703 l/min
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1 ... 8 bar
Клас на защита	IP65
Отдел издаващ сертификати	TÜV 968/V 1251.00/21
Предпазна функция	Safe venting
Интегрирано Ниво на Сигурност (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) До SIL 3 режим на ниски натоварвания
Бележка към работното налягане	0 - 0.8 MPa with external pilot air
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform