

Крепежен винкел РАМР-МВ-44

Специф. Номер: 8123058

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	44
Серия	P
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	2.5 Nm
Температура на средата	-60 ... 80 °C
Температура на околната среда	-60 ... 80 °C
Тегло на продукта	32 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Material bracket	високолегирана стомана, неръждаема