

Паралелен кит-модул EAMM-U-87-T46-70AA-147

Специф. Номер: 8126166

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	87
Отстояние от центъра	147 mm
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	41.2 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.22 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	1,037 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	T46
Интерфейсен код, входен мотор	70AA 70AB
Материал-забележка	RoHS konform