

Паралелен кит-модул EAMM-U-87-T46-60R-114

Специф. Номер: 8126171

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|------------------------|
| Размер | 87 |
| Отстояние от центъра | 114 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Преводно число на редуктор | 1:1 |
| Макс. обороти | 3,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | 0 ... 50 °C |
| Масов инерционен момент | 41.2 kgmm ² |
| задвижващ момент при празен ход | 0.22 Nm |
| Пренесен момент | 3 Nm |
| Тегло на продукта | 906 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | T46 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 60R |
| Материал-забележка | RoHS konform |