


Свързващ кабел NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Специф. Номер: 8126916

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	680 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Plug and socket strip
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	RJ45 and socket strip 12 pins, 2 rows
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	20
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	14
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Заклучване на винта
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Hybrid plugs
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	17
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	14
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	Threaded
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	11.7 A
Устойчивост на пикови напрежения	6 kV
Shielding	Не
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 130 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 130 mm
Диаметър на кабела	8 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 1 mm
Структура на кабела	4x(1x0,128)+10x0,128
Номинално сечение на прводника	0.128 mm ²
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	0 ... 40 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	червен
Material insulation	PP