

Демпфер DYEF-G8-M6-Y1-F1A

Специф. Номер: 8131072

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M6
Ход	1.5 mm
Демпфериране	P демпфериране без фиксиран метален стопер
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Варианти	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Макс. скорост на удара	0.8 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	1.5 mm
Макс. въртящ момент на затягане	1 Nm
Макс. поета енергия на ход	0.08 J
Тегло на продукта	11.7 g
Тип на закрепване	с резбова втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана