


съединител EAMC-67-71-24-40-U

Специф. Номер: 8134949

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	24 mm
Диаметър на държача 2	40 mm
Размер	67
номинална дължина	71 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	302 kgmm ²
Пренесен момент	143 Nm
Тегло на продукта	429 g
Материал-забележка	RoHS konform