


Присъединителна плоча VABS-K2-12S-20-U14-P

Специф. Номер: 8140320

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Номинален размер	2 mm
Флуидна връзка	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Connection direction on the side
Макс. брой места за вентили	1
Посока на протичане	неревърсивен
Работна среда	Течни медии Газообразни среди
Забележка за работната и пилотната среди	Observe resistance of materials that come into contact with media
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.33 Nm
Тегло на продукта	8 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	PEEK