


Индикатор за позиция SASF-S2-B-V-A20

Специф. Номер: 8140395

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 360 deg
Допълнителни функции	Adjustable actuating lugs
Дименциониране W x L x H	Ø 65 x 48,5
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	96 g
Тип на закрепване	По VDI/VDE 3845
Цвят на корпуса	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material spacer	PA
Material housing	PA PP високолегирана стомана, неръждаема
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема