


# Индикатор за позиция SASF-S3-B-F-A30

Специф. Номер: 8140397

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Връзка за позиционера и сензора за позиция по стандарт	VDI/VDE 3845 размер AA 2
Дименсиониране W x L x H	Ø 40 x 43
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	26 g
Тип на закрепване	По VDI/VDE 3845
Цвят на корпуса	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material spacer	PP
Material housing	PP
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема