


Присъединителен блок VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

Специф. Номер: 8141067
Нов

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65 в монтирано състояние
Тегло на продукта	750 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/4
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминий емайлиран
Material seals	NBR