


Пневматичен клапан VOGM-FD100-M33E-M-F90

Специф. Номер: 8141658

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Sub-base valve Мембранен вентил Бугален дисков клапан с пилотно задействане
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	с принадлежности
Разпределителна функция	Proportional 3/3-way valve
Принцип на действие	еднодействащ
Operating pressure MPa	0.14 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1.4 ... 8 bar
Operating pressure	20.3 ... 116 psi
Тип на ресет	механична пружина
Пневматичен извод	Sub-base design, airing
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Температура на средата	-40 ... 80 °C
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Стандартен номинален дебит	1,240 l/min
С-стойност	5.58 l/sbar
в-стойност	0.214
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Material spring	Пружинна стомана
Тегло на продукта	1,560 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение