


Предавка EMGA-40-A-G8-40P

Специф. Номер: 8141732

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	40 mm
Размер на фланеца на мотора	40 mm
Торзионна хлабина	0.35 deg
Тип на редуктора	Right-angle gear unit
Преводно число на редуктор	8:1
Макс. честота на въртене на задвижването	18,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	6 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.032 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	10 Nm
Макс. Производителност	92 %
Коравина на усукване	0.7 Nm/arcmin
Тегло на продукта	500 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	40G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	40P
Материал-забележка	RoHS konform