


# Предавка EMGA-40-A-G20-40P

Специф. Номер: 8141734

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	40 mm
Размер на фланеца на мотора	40 mm
Торзионна хлабина	0.41 deg
Тип на редуктора	Right-angle gear unit
Преводно число на редуктор	20:1
Макс. честота на въртене на задвижването	18,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	20 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.035 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	32 Nm
Макс. Производителност	92 %
Коравина на усукване	0.8 Nm/arcmin
Тегло на продукта	600 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	40G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	40P
Материал-забележка	RoHS konform