


Предавка EMGA-60-P-G8-EAS-60

Специф. Номер: 8141735

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|-------------------------|
| Размер на фланеца на редуктора | 60 mm |
| Размер на фланеца на мотора | 60 mm |
| Торзионна хлабина | 0.17 deg |
| Тип на редуктора | Планетен редуктор |
| Преводно число на редуктор | 8:1 |
| Макс. честота на въртене на задвижването | 13,000 1/min |
| Работна температура на редуктора | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Клас на защита | IP54 |
| Изходящ въртящ момент | 18 Nm |
| Инерционен момент, редуктор | 0.088 kgcm ² |
| Максимален изходен въртящ момент | 29 Nm |
| Макс. Производителност | 97 % |
| Коравина на усукване | 2.4 Nm/arcmin |
| Тегло на продукта | 900 g |
| Редукторен интерфейс, изходен вал | 60H |
| Редукторен интерфейс, задвижващ вал | 60P |
| Материал-забележка | RoHS konform |