

# Предавка EMGA-80-P-G20-EAS-80

Специф. Номер: 8141743

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	80 mm
Размер на фланеца на мотора	80 mm
Торзионна хлабина	0.15 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	20:1
Макс. честота на въртене на задвижването	7,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	120 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.406 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	240 Nm
Макс. Производителност	96 %
Коравина на усукване	10.4 Nm/arcmin
Тегло на продукта	2,500 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	80G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	80P
Материал-забележка	RoHS konform