

# Предавка EMGA-80-A-G20-100A

Специф. Номер: 8141749

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	80 mm
Размер на фланеца на мотора	100 mm
Торзионна хлабина	0.25 deg
Тип на редуктора	Right-angle gear unit
Преводно число на редуктор	20:1
Макс. честота на въртене на задвижването	7,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	120 Nm
Инерционен момент, редуктор	1.013 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	240 Nm
Макс. Производителност	93 %
Коравина на усукване	5.1 Nm/arcmin
Тегло на продукта	5,100 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	80G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	100A
Материал-забележка	RoHS konform