

Предавка EMGA-60-P-G12-SST-57

Специф. Номер: 8141765

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	60 mm
Размер на фланеца на мотора	57 mm
Торзионна хлабина	0.17 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	12:1
Макс. честота на въртене на задвижването	13,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	44 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.118 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	70 Nm
Макс. Производителност	96 %
Коравина на усукване	2.8 Nm/arcmin
Тегло на продукта	1,100 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	60G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	57A
Материал-забележка	RoHS konform