


# Предавка EMGA-80-P-G12-SST-87

Специф. Номер: 8141767

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	80 mm
Размер на фланеца на мотора	87 mm
Торзионна хлабина	0.15 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	12:1
Макс. честота на въртене на задвижването	7,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	120 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.589 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	192 Nm
Макс. Производителност	97 %
Коравина на усукване	10.4 Nm/arcmin
Тегло на продукта	2,600 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	80G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	87A
Материал-забележка	RoHS konform