

# Редуциращ нипел NPFC-RS-G34-G12-MF

Специф. Номер: 8142599

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                  |
|---|---|
| Material threaded fitting                         | Месинг, никелиран                         |
| Размер на контейнера                              | 10  |
| Работно налягане                                  | -0.95 ... 10 bar                          |
| Работна среда                                     | Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [---:--] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                | 1 - Ниска корозия под напрежение          |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B2-L                            |
| Температура на околната среда                     | -10 ... 60 °C                             |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 45 Nm                                     |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент   | ± 20 %                                    |
| Тегло на продукта                                 | 40.18 g                                   |
| Пневматичен извод 1                               | G3/4                                      |
| Пневматичен извод 2                               | G1/2                                      |
| Материал-забележка                                | RoHS konform                              |
| Material seals                                    | PVC                                       |