

Редуциращ нипел NPFC-RS-G34-G38-MF

Специф. Номер: 8142600

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Material threaded fitting	Месинг, никелиран
Размер на контейнера	10
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	45 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	64.88 g
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC