


# gripper jaw mounting EHA-G1-B18-16-GGA1

Специф. Номер: 8146633

Нов

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Horizontal gripper mounting
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	100 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	високолегирана стомана
Material bracket	високолегирана стомана, неръждаема
Material of centring elements	високолегирана стомана