


Захранване CACN-3A-1-5-G2

Специф. Номер: 8149580

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	35 mm
Височина	130 mm
Дължина	115 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	1-фазен
Входящ ток	1,1 - 2,2 A
номинално напрежение DC	24 V
номинален изходен ток	5 A
Обхват на входящо напрежение AC	100 ... 240 V
Буфериране при отпадане на захранването	100 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
Разрешение	c UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95 %
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	450 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	RoHS konform