


# Захранване SACN-3A-7-10-G2

Специф. Номер: 8149584

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	68 mm
Височина	130 mm
Дължина	160 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	1-фазен
Входящ ток	2,4 - 5,6 A
номинално напрежение DC	48 V
номинален изходен ток	10 A
Обхват на входящо напрежение AC	100 ... 240 V
Буфериране при отпадане на захранването	15 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
Разрешение	c UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95 %
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	1,603 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	RoHS konform