


Захранване SACN-11A-7-20-G2

Специф. Номер: 8149585

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	96 mm
Височина	130 mm
Дължина	179 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	3-фазен
Входящ ток	1,7 - 2,1 A
номинално напрежение DC	48 V
номинален изходен ток	20 A
Обхват на входящо напрежение AC	400 ... 500 V
Буфериране при отпадане на захранването	25 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
Разрешение	c UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95 %
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	2,500 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	RoHS konform