

# Кабелен конектор NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Специф. Номер: 8151588

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Температура на околната среда	-40 ... 75 °C
Клас на защита	IP66 IP68
Забележка за степента на защита	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита газ	Ex eb IIC Gb
Ex-взриво защита прах	Ex tb IIIC Db
Ex-температура на околната среда	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
Размер	M20x1,5
Диаметър на кабела	4 ... 13 mm
Цвят	черен
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
Тегло на продукта	13 g
Размер на контейнера	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform