

# Затварящ винт NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Специф. Номер: 8151589

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност  |
|--|---|
| Температура на околната среда              | -40 ... 75 °C   |
| Клас на защита                             | IP66<br>IP68  |
| Забележка за степента на защита            | IP68 at 5 bar for 30 minutes  |
| ATEX-Категория газ                         | II 2G   |
| ATEX-Категория прах                        | II 2D   |
| Ex-взриво защита газ                       | Ex eb IIC Gb  |
| Ex-взриво защита прах                      | Ex tb IIIC Db   |
| Ex-температура на околната среда           | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C  |
| Сертификация за взривозащитеност извън ЕС  | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)  |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)<br>in accordance with EU RoHS directive |
| Размер                                     | M20x1,5   |
| Цвят                                       | черен   |
| Information on materials, cable connector  | PA  |
| Material seals                             | EPDM  |
| Тегло на продукта                          | 5 g   |
| Размер на контейнера                       | 1   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III  |
| Материал-забележка                         | RoHS konform  |