


# Електрически интерфейс VABA-S6-1-PT

Специф. Номер: 8152353

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Защита на полюсите	Separate for PS and PL
Макс. брой места за вентили	16
Максимален брой бобини	32
Baud rate	38,4 kbit/s
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage for electronics/sensors	Typically 30 mA
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage load	Typically 30 mA
Номинално работно напрежение DC	24 V
Остатъчна пулсация	4 Vss
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	690 g
IO-Link, технология за свързване	Device, 5-pin
IO-Link, протокол	Device V 1.1
IO-Link, режим на комуникация	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, тип на порта	Device B
IO-Link, брой на портовете	Device 1
IO-Link, размер на изходните данни от процеса	Device 1-4 Byte
IO-Link, минимална продължителност на цикъла	Device 3,2 ms
Макс. дължина на проводника	20 m
Комуникационни типове	IO-Link
Номинално сечение на прводника	1 mm <sup>2</sup>
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева отливка