

# Присъединителен-комплект DADG-AK-G8-25-40

Специф. Номер: 8152399

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Ход	40 mm
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	5 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	3 Nm
Тегло на продукта	46.1 g
Пневматичен извод	G1/8
Material adapter	Епоксидна смола
Material seals	FPM
Material screws	Стомана, с покритие