

# Уплътнителен пръстен OL-M7

Специф. Номер: 8153155

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 3 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 435 psi
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 100 °C
Опън при стайна температура	Да
Номинален притегателен въртящ момент	3 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	0.1 g
Пневматичен извод	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material stops	Алуминий
Material seals	HNBR