

# Шлаух PUN-H-F-14X2-RT

Специф. Номер: 8153416

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	14 mm
радиус на огъване според дебита	78 mm
Вътрешен диаметър	9.8 mm
Мин. радиус на огъване	39 mm
Инструкции за употреба	Tubing without printing TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте декларацията за съответствие
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0911 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 14 mm
Цвят	червен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)