


# Табло за управление CDPX-X-B-W-7

Специф. Номер: 8155214

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	187 mm
Монтажна дълбочина	29 mm
Височина	147 mm
Дължина	34 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
часовник реално време	Да
Поддържани протоколи за PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
отклонение на часовника за реално време	<100 ppm at 25 °C
Брой цветове	64 k
Дисплей	със задно осветяване
Тип на дисплея	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	7"
Вак-уп батерия	Super capacitor
обхват на работното напрежение DC	10 ... 32 V
разделителна способност на дисплея	800x480 pixels
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,3 A
Разрешение	c UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP20 IP66
Забележка за степента на защита	IP20 rear IP66 front
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Забележка за температурата на околната среда	For vertical mounting
Тегло на продукта	600 g
PLC - интерфейс	RS485
USB-интерфейс	Да
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	Designer Studio
CPU данни	256 MB RAM