


# Бобина VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Специф. Номер: 8156763

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	60 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Отдел издаващ сертификати	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Ех-взриво защита газ	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Ех-взриво защита прах	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ех-температура на околната среда	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Тегло на продукта	330 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	RoHS konform