


Аксиален модул EAMM-A-D100-150A-S1

Специф. Номер: 8157276

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	143 Nm
Тегло на продукта	3,444 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D100B
Интерфейсен код, входен мотор	140A 150A
Материал-забележка	RoHS konform