


Присъединителна плоча VMPA1-AP-4-EMM-8-SL

Специф. Номер: 8157744

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	42 mm
Дължина	107.3 mm
Растрен размер	10.5 mm
Макс. брой места за вентили	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	180 g
Пневматичен извод 2	M7
Пневматичен извод 4	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка