


Демпфер DADP-ES-G8-25

Специф. Номер: 8159237

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Ограничителен лост
Макс. скорост на удара	0.8 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. сила на удара	1,100 N
Макс. въртящ момент на затягане	8.4 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
Тегло на продукта	503 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material lever	Алуминиева сплав
Material screws	Стомана, поцинкована