


Демпфер DYEF-G8-S-M6-Y1

Специф. Номер: 8159472

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | M6 |
| Ход | 1.5 mm |
| Демпфериране | P демпфериране без фиксиран метален стопер |
| Монтажна позиция | по избор |
| Отчитане на позицията | без |
| Макс. скорост на удара | 0.8 m/s |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Дължина на демпфериране | 1.5 mm |
| Макс. въртящ момент на затягане | 1 Nm |
| Макс. поета енергия на ход | 0.08 J |
| Тегло на продукта | 6.9 g |
| Тип на закрепване | с резбова втулка |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | високолегирана стомана |