


Присъединителна плоча VMPA-FB-AP-1-EMM-P5-SK

Специф. Номер: 8161059

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Ширина	42 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	41 mm
Макс. брой места за вентили	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	175 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка